



ミニダクター II MINI-DUCTOR II



P/N:
MD-700



P/N: MD99-650



P/N:
MD99-604



ミニパッド(オプション)
サイズ:パッド3 3/4" x 3 3/4"、アイテム9 1/2" x 3 3/4" x 1/2"
デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール
等の除去に使用します。
テープや塗料(ピンストライプ等)に熱を加える事で
ふき取りやすくします。

仕様:
100V-120VAC、1000W出力パワーのポータブルヒーター
ユニットサイズ W375(15")×H65(2.5")×D90(2.5")mm 1.15kg
コンプリートキットサイズ 19"×11"×5" 重さ2.8kg
180cm長のコードキットには以下が含まれています。

キット内容:
本体及び収納ケース
Uフォームコイル
7/8"プレフォームコイル
ベアリングバディコイル
取扱説明書

商品説明:
ミニインダクターIIは電磁誘導加熱により鉄などを加熱します。バーナー(アセチレン等)を使用しない為、危険が無くスピーディーに作業を行えます。ナットが熱を持った状態(赤くなります)からナットをまわすことでスムーズに外すことができます。
先端にLEDライトが付いていますので暗所でもナットを逃がさず使用できます。またナット部は非常に高温になる為火傷をする恐れがありますので直接触らず取り扱いに十分に注意してください。

使用用途:
錆びたナット、固着したナット等に使用することで取り外しを安易にします。熱を加える事で延びた鋼板を縮めるバディの絞り作業を行うことも可能です。オプション製品のミニパッドを使用すると、モールは少しやステッカーなどの剥離が可能です。安全保護、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドル、そして作業エリアの照明(LED)。

よくある質問:
Q:コイルはどれくらい使用できますか?
A:通常使用で平均して500回使用可能です。また使用時にコイルをナット等をまったく接触させずに使用した場合、3000回まで使用可能です。

注意:
使用時には安全の為、ゴーグル、グローブ等を必ず使用して下さい。またプレスレットやネックレス等金属製品を身につけたままでの使用は行わないで下さい。
この商品は鉄を熱する為、重度の火傷や怪我また衣類の発火等の危険が伴いますので、使用の際十分注意してください。
また過度の加熱は思わぬ事故の原因となりますので絶対にやめてください。

ミニダクターコイルキット(オプション)
サイズ:11"x7.5"x3"
交換用コイル x 8
1 3/4"プレフォームコイル x 1、1 1/2"プレフォームコイル x 1、1 1/4"プレフォームコイル x 1、1"プレフォームコイル x 1、7/8"プレフォームコイル x 2、3/4"プレフォームコイル x 1、7/8"ロング(11.5")プレフォームコイル x 1
ミニDuctorコイル・キットは、1 1/2"または1 3/4"までの7個の異なるサイズのコイルを用意しています。

お問い合わせ先
株式会社スマートツール
〒355-0037 埼玉県東松山市若松町 1-1-7 A-1F
http://www.smarttools.jp E-mail: info@smarttools.jp
TEL: 0493-59-9700 FAX: 0493-59-9701

